



Inserto DCMT per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7020-2, Dimensione: 070202



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2820 070202
GTIN	4067263095392
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Impiego principale	P
Raggio di curvatura	0,2 mm
Avanzamento f	0,08 - 0,3 mm/gir,
Profondità di taglio $a_{p\max}$	1,75 mm
Codice ISO Inserto	DCMT 070202
Velocità di taglio v_c applicazione principale	110 - 350 mm/min
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Contenuto	260449 HB7020-2
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura

Scheda tecnica

Profondità di taglio a_p min.	0,15 mm
Numero pezzi	30
Tipo	HB7020-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2820 070202