


VCMT rezalna obračalna ploščica glajenje 50-delna, HBT020, Zvrst: 160404

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG3953 160404
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Vsebina	261388 HBT020
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
število kosov	50
Radij rezila	0,4 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	VCMT 160404
Rezalni material	Karbidna trdina
Globina reza $a_{p\min}$	0,25 mm
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Globina reza a_p	0,4 - 1,5 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 330 mm/min

Podatkovni list

Glavna uporaba	P
Globina reza $a_{p \text{ maks}}$	2,5 mm
Prevleka	TiCN
Zvrst	HBT020
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	PF
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3953 160404