

**Voordeelverpakking steekdraaiplaat volradius****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2747 4
GTIN	4067263097921
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,6 - 1,6 mm
Tolerantie steekbreedte w	$\pm 0,04$ mm
Aantal	30
Voeding f	0,1 - 0,22 mm/omw,
Inhoud	273735 4
Toepassingsgebied	Radiaal inwendig insteken
Steekbreedte w	4 mm
Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Soort	HB7020
Hoofdtoepassing	P
Neventoepassing	M
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	220 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	180 m/min	P

Staal < 900 N/mm ²	geschikt	170 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	140 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt onder voorwaarden	120 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	140 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geschikt	60 m/min	S
GG(G)	geschikt	200 m/min	K
CuZn	geschikt	250 m/min	N
Uni	geschikt		
Continu	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt onder voorwaarden		

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2747 4