


**Garant**

### Plaquette DCMT pour finition 50 pièces, HB7020-2, Réf.: 11T308



#### Données de commande

N° commande	GG2817 11T308
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

#### Description technique

Nombre de changements/dents	2
Rayon d'angle	0,8 mm
Code ISO plaquette	DCMT 11T308
Prof. coupe $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Sommaire	260361 HB7020-2
Classement finition/ébauche	Finition
Application principale	P
Type d'outils	HM
Avance f	0,07 - 0,25 mm/tr
Profondeur de coupe $a_{p\max}$	2,75 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	140 - 400 mm/min

## Fiche technique

Profondeur de coupe $a_p$ min	0,55 mm
Quantité	50
Nuance	HB7020-2
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	SS
Type de produit	Plaquette pour tournage

### #Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2817 11T308