

Garant**GARANT Master Tap maskinsnittapper HSS-E-PM, AlTiX, UNC: 2-56****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	137870 2-56
GTIN	4045197899873
Artikelklasse	11I

Beskrivelse**Udførelse:**

GARANT Master Tap universelle snittapper, udviklet til anvendelse i en bred vifte af materialer med høj processikkerhed.

- **HSS-E-PM skæremateriale, af hensyn til en optimal slidstyrke.**
- **Reducerede friktionsværdier takket være ny højeffektiv belægning.**
- **Specialgeometri af hensyn til en optimal spånevakuering.**

Anvendelse:

Til UNC-gevind, groft ASME – B1.1.

Teknisk beskrivelse

Skaftfirkant □	2,1 mm
Antal skær Z	2
Gevind-Ø	2,18 mm
Skæremateriale	HSS E PM
Skaft-Ø D _s	2,8 mm
Gevindtype	UNC
Kernehul-Ø	1,85 mm
Gevindgange pr. tomme	56
Gevinddybde	5,45 mm
Norm	DIN 371
Gevindstigning	0,454 mm

Datablad

Samlet længde L	46 mm
Antal spånnoter	2
Gevindstørrelse	2-56 UNC
Serie	Master Tap
Belægning	AlTiX
Flankevinkel	60 grader
Toleranceklasse	2BX
Skærfasform	C
Spiralvinkel	40 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2,5×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Farvering	grøn
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	30 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	35 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	20 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	30 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	30 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	25 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	12 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	betinget egnet	8 m/min	P

Datablad

INOX < 900 N/mm ²	egnet	10 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	8 m/min	M
GG (G)	egnet	20 m/min	K
CuZn	egnet	20 m/min	N
Uni	egnet		
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		