



Inserto CCMT per finitura 30 pezzi, HBT020, Dim.: 120404



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3932 120404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,4 - 2 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Impiego principale	P
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 330 mm/min
Contenuto	260088 HBT020
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Rivestimento	TiCN
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	4,25 mm

Scheda tecnica

Codice ISO Inserto	CCMT 120404
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Numero pezzi	30
Tipo	HBT020
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	PF
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3932 120404