


Garant

Plaquette CNMG pour semi-finition 50 pièces, HB7020-2, Réf.: 09T308



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | GG2411 09T308 |
| GTIN | 4067263092285 |
| Classe d'article | GGN |

Description technique

| | |
|---|------------------|
| Prof. coupe a_p | 0,3 - 4 mm |
| Application principale | P |
| Nombre de changements/dents | 4 |
| Rayon d'angle | 0,8 mm |
| Profondeur de coupe $a_{p\min}$ | 0,55 mm |
| Type d'outils | HM |
| Profondeur de coupe $a_{p\max}$ | 3,25 mm |
| Sommaire | 250152 HB7020-2 |
| Vitesse de coupe v_c Application principale | 130 - 370 mm/min |
| Code ISO plaquette | CNMG 09T308 |
| Avance f | 0,2 - 0,5 mm/tr |

Fiche technique

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Classement finition/ébauche | Finition |
| Quantité | 50 |
| Nuance | HB7020-2 |
| Condition de coupe | Légèrement intermittente |
| Brise copeaux | SM |
| Type de produit | Plaquette pour tournage |

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2411 09T308