

Scheda tecnica



Inserto VBMT per finitura 30 pezzi, HBT130, Dim.: 110304



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2688 110304
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Rivestimento	TiCN
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	M
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 220 mm/min
Profondità di taglio a_p max.	1,75 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Avanzamento f	0,05 - 0,2 mm/gir,
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio a_p	0,1 - 1 mm
Codice ISO Inserto	VBMT 110304
Contenuto	261186 HBT130
Profondità di taglio a_p min.	0,25 mm
Numero pezzi	30

Scheda tecnica

Tipo	HBT130
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	MF
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2688 110304