

Garant**Vorteilspack VNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2973 160404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Inhalt	251802 HB7120-1
Vorschub f	0,05 - 0,4 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	VNMG 160404
Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,4 mm
Hauptanwendung	M
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	90 - 290 mm/min
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Stückzahl	50
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2.5 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm

Sorte	HB7120-1
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	VM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2973 160404