

Garant

Inserto DCGT per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7310, Dimensione: 070202



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3815 070202
GTIN	4067263098058
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Contenuto	260449 HB7310
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Impiego principale	N
Profondità di taglio a_p	0,1 - 4 mm
Profondità di taglio $a_{p\ max.}$	1,75 mm
Materiale da taglio	HM
Numero pezzi	30
Codice ISO Inserto	DCGT 070202
Avanzamento f	0,05 - 0,5 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,2 mm
Profondità di taglio $a_{p\ min.}$	0,15 mm

Scheda tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	sgrossatura
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	350 - 600 mm/min
Tolleranza	G
Tipo	HB7310
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	AM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3815 070202