



Opakowanie ekonomiczne, wiertło termiczne standardowe (z kołnierzem) długie Uni, 5 szt.



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG0755 M8
GTIN	4069515042956
Klasa artykułu	GGN

Opis

Wykonanie:

Wytwarzanie otworów pod gwint w materiałach cienkościennych przez ciepło tarcia w bardzo krótkim czasie. Można stosować w wiertarkach CNC, NC i stojakowych.

Standardowe wiertło termiczne (z kołnierzem), **jak nr 080755.**

Standardowe lub długie; z kołnierzem lub bez kołnierza.

Zastosowanie:

Nadaje się do stali, stali nierdzewnej, aluminium, miedzi, mosiądzu.

Pasuje do:

Tuleje zaciskowe ER HOLEX nr 308964, klucz do mocowania ER nr 309680, gwintownik bezwiórowy HOLEX nr 139130 lub nr 139180 oraz uchwyt HOLEX M-Drill nr 080750.

Opis techniczny

Ø chwytu	8 mm
Grubość materiału	0,7 - 4 mm
zalecana prędkość obrotowa	2300 min ⁻¹

Karta danych

Ø otworu rdzenia	7,3 mm
Zalecana moc napędu	1,5 kW
Zawartość	5" szt.
Rodzaj produktu	Wiertła termiczne

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG0755 M8