




Fordelspakning HOLEX Pro Steel præcisionskonusforsænker med fordeling af ubalance 90°



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG1582 4,3
GTIN	4067263133131
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse

Udførelse:

Som nr. 150182

Alle forsænker med 3 skær, radial efterslibning.

Helslebne spånrør.

- **Præcise bearbejdningsresultater ved manuel og maskinel anvendelse.**
- **Vibrationsfri gang takket være ekstrem fordeling af ubalance på skærene giver flotte overflader.**
- **Optimale værktøjsstandtider takket være højeffektiv TiALN-belægning.**
- **Høj processikkerhed takket være optimeret spånevakuering.**
- **Attraktivt forhold mellem ydelse og pris.**

Anvendelse:

Præcisionskonusforsænker til vibrationsfrifremstilling af 90° forsænkninger.

Teknisk beskrivelse

Indhold	5"
Samlet længde L	40 mm
Udvendig Ø	4,3 mm
Skaft-Ø D _s	4 mm

Skafttolerance	h9
mindste forsænker-Ø, til boring fra	1,3 mm
Antal skær Z	3
Tilspænding f i stål < 500 N/mm ²	0,07 mm/o
Til undersænskruer ISO 2009, 2010, 7046, 7047	M2
Belægning	TiAlN
Konusforsænkerspidsvinkel	90 grader
Skæremateriale	HSS
Skalainddeling for forsænkarskær	ulige
Norm	DIN 335 C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Farvering	grøn
Serie	Pro Steel
Produkttype	Trin- og konusforsænker

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	75 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	70 m/min	N
Stål < 750 N/mm ²	egnet	50 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	40 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	20 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 55 HRC	betinget egnet	8 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	egnet	18 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	15 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	betinget egnet	12 m/min	S

Datablad

GG (G)	egnet	20 m/min	K
CuZn	egnet	20 m/min	N
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		

Egnede produkter

<https://www.hoffmann-group.com/DK/da/hom/p/GG1582-4,3>