

Garant**Plăcuță amovibilă SCMT cu prelucrare medie 30 bucăți, HB7035-2, Referință: 09T308****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2835 09T308
GTIN	4067263092278
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2 mm
Numărul de schimbări / tășuri	4
Materialul sculei	Carbură
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 290 mm/min
Adâncime de așchiere $a_{p\ max}$	3,25 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Adâncime de așchiere $a_{p\ min}$	0,55 mm
Cuprins	260763 HB7035-2
Rază la colț	0,8 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SCMT 09T308

Fișă de date

Avans f	0,08 - 0,3 mm/rot
Aplicația principală	P
Număr de bucăți	30
Categorie	HB7035-2
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Sfârșământor de așchii	SM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG2835 09T308