

Garant

**Płytki skrawające VBMT do obróbki średnio dokładnej 50 szt., HB7020-2,
Rozmiar: 160408**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2862 160408
GTIN	4067263095903
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

Zawartość	261234 HB7020-2
liczba wymian/ostrzy	2
promień naroża	0,8 mm
posuw f	0,08 - 0,3 mm/obr,
Zastosowanie główne	P
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBMT 160408
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,5 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	110 - 350 mm/min

Karta danych

Materiał ostrza	HM
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
liczba sztuk	50
Gatunek	HB7020-2
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	SM
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2862 160408