



### Disco abrasivo lamellare, (ZA spec.) platorello in fibra di vetro conico, Ø 115 mm, Grana: 80



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	565360 80
GTIN	4045197157843
Classe articolo	51M

#### Descrizione

##### Esecuzione:

Dischi abrasivi per sgrossatura con tessuto abrasivo a ventaglio in zirconio (ZA) o grana ceramica su platorello portante in lamiera di acciaio, plastica o fibra di vetro. Velocità periferica **ideale 50–60 m/s**, max. 80 m/s. Smerigliatura a freddo, morbida con elevato effetto autoaffilante (nessun intasamento); lavorazione con vibrazioni minime e senza sforzi, bassa rumorosità.

- **Forma obliqua – per lavorazione bordi, punti di saldatura e in piano con angolo di registro 15–25°.**

Disco abrasivo con lamelle di tela e tessuto in ABS con durata ampiamente sopra la media.

##### Uso:

Universale per **tutti gli acciai**, anche per l'**impiego sui bordi**.

#### Descrizione tecnica

Descrizione della forma	Inclinato
Grana	80
Ø Foro	22,23 mm

## Scheda tecnica

Ø Disco	115 mm
Sigla materiale abrasivo	ZA
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Attributo del nome del prodotto	Ø 115 mm
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Ottimizzato per il materiale	INOX
Velocità periferica massima	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco abrasivo lamellare

### Dati utente

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	limitatamente adatto		
GG(G)	idoneo		
Uni	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		