



Plaquita de corte SNMG mecanizado medio 50 unidades, HBT020, Tamaño: 120404



Datos de pedido

Número de pedido	GG3915 120404
GTIN	4067263093220
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Profundidad de corte _{p.máx.}	4,25 mm
Aplicación principal	P
Avance f	0,1 - 0,45 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Acabado
Contenido	251266 HBT020
Profundidad de corte _{p.mín.}	0,25 mm
Radio angular	0,4 mm
Profundidad de corte a _p	0,8 - 5 mm
Material de corte	HM
Recubrimiento	TiCN

Hoja de datos

Velocidad de corte v_c aplicación principal	100 - 280 mm/min
Número de cambios/cortes	8
Código ISO plaquita de corte	SNMG 120404
Cantidad	50
Clase	HBT020
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	PR
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3915 120404