

Garant

Plaquette SNMG pour semi-finition 30 pièces, HB7130-2, Réf.: 120412



Données de commande

N° commande	GG2945 120412
GTIN	4067263094678
Classe d'article	GGN

Description technique

Quantité	30
Rayon d'angle	1,2 mm
Revêtement	revêtu
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Type d'outils	Carbure
Profondeur de coupe $a_{p\max}$	4.25 mm
Sommaire	251226 HB7130-2
Profondeur de coupe $a_{p\min}$	0,55 mm
Code ISO plaquette	SNMG 120412
Nombre de changements/dents	8
Application principale	M

Fiche technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 240 mm/min
Prof. coupe a_p	0,5 - 4 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Nuance	HB7130-2
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	VM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2945 120412