

Garant

**Płytki skrawające CNMG do obróbki wykańczającej 50 szt., HB7010-2,
Rozmiar: 120408**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2403 120408
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,3 - 2 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	170 - 500 mm/min
liczba wymian/ostrzy	4
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Zawartość	250060 HB7010-2
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Zastosowanie główne	P
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza	HM
promień naroża	0,8 mm

Karta danych

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120404
liczba sztuk	50
Gatunek	HB7010-2
Warunki skrawania	ciągły
Łamacz wiórów	SS
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2403 120408