

Garant

Vorteilspack VCGT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG3838 160408
GTIN	4067263098768
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Stückzahl	50
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,5 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	350 - 600 mm/min
Eckenradius	0,8 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCGT 160408
Vorschub f	0,05 - 0,5 mm/U
Inhalt	261459 HB7310
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	0,1 - 4 mm

Datenblatt

Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Hauptanwendung	N
Toleranz	G
Sorte	HB7310
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	AM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3838 160408