


**Fordelspakning HOLEX Clever Tap maskinsnittapper****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG5256 M8
GTIN	4067263135234
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Udførelse:****Som nr. 135255.****HOLEX Clever Tap:**

Robust snittap til konventionelle standardanvendelser. HSS-E-skæremateriale i høj kvalitet og geometri til stålmaterialer. Overflade: Bronzefarvet, hærdet gevindprofil.

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø D _s	8 mm
Antal skær Z	3
Gevindstigning	1,25 mm
Gevind-Ø	8 mm
Skæremateriale	HSS E
Kernehul-Ø	6,8 mm
Indhold	5"
Samlet længde L	90 mm
Skaftfirkant □	6,2 mm

Gevindstørrelse	M8
Norm	DIN 371
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Gevindtype	M
Gevinddybde	20 mm
Antal spånnoter	3
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Spiralvinkel	40 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Serie	Clever Tap
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu	betinget egnet	13 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	12 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	12 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	6 m/min	P

Olie	egnet
------	-------

våd, maksimal	egnet
---------------	-------

Egnede produkter

<https://www.hoffmann-group.com/DK/da/hom/p/GG5256-M8>