

Garant

Plaquette CNMG pour ébauche 50 pièces, HB7035-2, Réf.: 160608



Données de commande

N° commande	GG2418 160608
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,55 mm
Nombre de changements/dents	4
Avance f	0,25 - 0,6 mm/tr
Type d'outils	HM
Classement finition/ébauche	ébauche
Sommaire	250334 HB7035-2
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	5,5 mm
Prof. coupe a_p	1,5 - 6 mm
Application principale	P
Vitesse de coupe v_c Application principale	100 - 290 mm/min
Rayon d'angle	0,8 mm

Fiche technique

Code ISO plaque	CNMG 160608
Quantité	50
Nuance	HB7035-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	SG
Type de produit	Plaque pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2418 160608