

Garant**KNUX wisselplaat middelfijne bewerking 50 st., HB7130-2, Maat: 160405L****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2937 160405L
GTIN	4067263094500
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Inhoud	251032 HB7130-2
Hoekradius	0,5 mm
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 240 mm/min
ISO-code wisselplaat	KNUX 160405L
Hoofdtoepassing	M
Aantal wisselingen/snikanten	2
Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Snijdiepte $a_{p\min}$	0,35 mm
Coating	gecoat

Aantal	50
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte $a_{p \max}$	4 mm
Soort	HB7130-2
Snedecondities	licht onderbroken
Spaanbreker	VM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2937 160405L