

Garant**SCMT wisselplaat middelfijne bewerking 50 st., HB7035-2, Maat: 09T308****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2838 09T308
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,08 - 0,3 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Inhoud	260763 HB7035-2
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Aantal	50
Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,55 mm
Aantal wisselingen/snikanten	4
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 290 mm/min
Snijdiepte $a_{p\ max}$	3.25 mm
ISO-code wisselplaat	SCMT 09T308
Hoekradius	0,8 mm

Soort	HB7035-2
Snededecondities	sterk onderbroken
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2838 09T308