


HOLEX**Punta ad alte prestazioni in HMI HOLEX Pro Inox, codolo cilindrico, DIN 6535 HA (formato convenienza), 5 pezzi, Ø DC m7: 6,5mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | GG2490 6,5 |
| GTIN | 4067263086895 |
| Classe articolo | GGN |

Descrizione**Esecuzione:****Come n. art. 122490.**

Foratura efficiente particolarmente indicata per l'impiego su **acciai inossidabili e resistenti agli acidi**.

Taglienti principali diritti con **design ottimizzato** per un miglior comportamento di rottura del truciolo. Vani per trucioli di maggiori dimensioni per **un'eccellente evacuazione dei trucioli**. Elevata resistenza all'usura grazie al **substrato in metallo duro di ultima generazione** e al **rivestimento resistente alle alte temperature**.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Forma HB disponibile allo stesso prezzo con n. art. GG2491.

Forma HB disponibile solo da $\varnothing \geq 3$ mm.

Descrizione tecnica

| | |
|-----------------------|--------|
| Tolleranza Ø nominale | m7 |
| Ø Nominale D_c | 6,5 mm |
| Contenuto | 5 |

| | |
|---|--------------------|
| \emptyset Codolo D _s | 8 mm |
| Avanzamento f in INOX < 900 N/mm ² | 0,09 mm/gir, |
| Lunghezza complessiva L | 79 mm |
| Lunghezza scanalatura per trucioli L _c | 34 mm |
| Profondità di foratura massima consigliata L ₂ | 24,3 mm |
| Normativa | DIN 6537 K |
| Numero taglienti Z | 2 |
| Serie | Pro INOX |
| Rivestimento | AlTiN |
| Materiale da taglio | VHM |
| Esecuzione | 4xD |
| Angolo di affilatura | 140 grado |
| Codolo | DIN 6535 HA con h6 |
| Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar |
| Colore collarino | blu |
| Tipo di prodotto | Punte elicoidali |

Dati utente

| | Idoneità | V _c | Codice ISO |
|----------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Alluminio (a truciolo corto) | limitatamente adatta | 140 m/min | N |
| Alluminio > 10% Si | limitatamente adatta | 120 m/min | N |
| Acciaio < 500 N/mm ² | idonea | 120 m/min | P |
| Acciaio < 750 N/mm ² | idonea | 110 m/min | P |
| Acciaio < 900 N/mm ² | idonea | 90 m/min | P |
| Acciaio < 1100 N/mm ² | idonea | 80 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | idonea | 55 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | idonea | 45 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | idonea | 35 m/min | S |

a umido max.

idonea

a umido min.

limitatamente adatta

Accessori

Punta ad alte prestazioni in HMI HOLEX Pro INOX, codolo cilindricoDIN 6535 HA Ø DC m7 6,5 mm

122490 6,5