


**Plaquette VBMT pour semi-finition 30 pièces, HBT130, Taille: 160404**

**Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | GG2691 160404 |
| GTIN             | 4067263097075 |
| Classe d'article | GGN           |

**Description technique**

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| Prof. coupe $a_p$                             | 0,3 - 2,5 mm      |
| Revêtement                                    | TiCN              |
| Vitesse de coupe $v_c$ Application principale | 50 - 200 mm/min   |
| Profondeur de coupe $a_{p \max}$              | 2,5 mm            |
| Nombre de changements/dents                   | 2                 |
| Code ISO plaquette                            | VBMT 160404       |
| Profondeur de coupe $a_{p \min}$              | 0,25 mm           |
| Application principale                        | M                 |
| Sommaire                                      | 261257 HBT130     |
| Rayon d'angle                                 | 0,4 mm            |
| Avance $f$                                    | 0,05 - 0,35 mm/tr |
| Type d'outils                                 | HM                |
| Classement finition/ébauche                   | Finition          |
| Quantité                                      | 30                |

Fiche technique

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Nuance             | HBT130                   |
| Condition de coupe | Légèrement intermittente |
| Brise-copeaux      | MM                       |
| Type de produit    | Plaquette pour tournage  |

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2691 160404