

Garant

**Vorteilspack CNMG Wendeschneidplatemittlere Bearbeitung 30 Stück
HB7035-2**



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2409 120416
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_{p\max}$	4,25 mm
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Eckenradius	1,6 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120416
Schneidstoff	HM
Inhalt	250162 HB7035-2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnitttiefe $a_{p\min}$	1,05 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Hauptanwendung	P

Datenblatt

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 320 mm/min
Schnitttiefe a_p	0,3 - 4 mm
Stückzahl	30
Sorte	HB7035-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2409 120416