

Garant

Plaquette VCGT pour semi-finition 30 pièces, HU7310, Taille: 110304



Données de commande

N° commande	GG3835 110304
GTIN	4067263098591
Classe d'article	GGN

Description technique

Code ISO plaquette	VCGT 110304
Tolérance	G
Sommaire	261454 HU7310
Profondeur de coupe $a_p \text{ min}$	0,25 mm
Application principale	N
Vitesse de coupe v_c Application principale	350 - 600 mm/min
Revêtement	non revêtu
Profondeur de coupe $a_p \text{ max}$	1,75 mm
Type d'outils	HM
Classement finition/ébauche	Finition
Rayon d'angle	0,4 mm
Prof. coupe a_p	0,1 - 4 mm
Avance f	0,05 - 0,5 mm/tr
Nombre de changements/dents	2
Quantité	30

Fiche technique

Nuance	HU7310
Condition de coupe	Continue
Brise copeaux	AM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3835 110304