

**Garant**

### Plaquette CNMG pour finition 30 pièces, HB7140-2, Réf.: 120404



#### Données de commande

N° commande	GG2902 120404
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

#### Description technique

Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	70 - 230 mm/min
Sommaire	250058 HB7140-2
Avance $f$	0,15 - 0,5 mm/tr
Profondeur de coupe $a_{p\max}$	4.25 mm
Code ISO plaquette	CNMG 120404
Rayon d'angle	0,4 mm
Type d'outils	Carbure
Application principale	M
Prof. coupe $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Quantité	30

## Fiche technique

Profondeur de coupe $a_p \text{ min}$	0,25 mm
Nombre de changements/dents	4
Revêtement	revêtu
Nuance	HB7140-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise copeaux	VS
Type de produit	Plaquette pour tournage

### #Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2902 120404