

Garant

**Opakowanie ekonomiczne, płytki skrawająca TNMG, obróbka wykańczająca,
30 sztuk, HB7035-2**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2462 160404
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

Zawartość	251542 HB7035-2
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TNMG 160404
posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,3 - 4 mm
liczba wymian/ostrzy	6
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4 mm
promień naroża	0,1 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	130 - 320 mm/min

Karta danych

Materiał ostrza	HM
Zastosowanie główne	P
liczba sztuk	30
Gatunek	HB7035-2
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	SM
Rodzaj produktu	Wymienna płytką skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2462 160404