

**Garant****Plăcuță amovibilă VCMT cu prelucrare medie 50 buc., HB7020-2, Dimensiuni: 110304****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | GG2874 110304 |
| GTIN               | 4067263095989 |
| Clasa articolului  | GGN           |

**Descriere tehnică**

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Codificare finisare / degroșare  | Degroșare-finisare |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă        | VCMT 110304        |
| Adâncime de tăiere $a_p$         | 0,3 - 2 mm         |
| Cuprins                          | 261454 HB7020-2    |
| Adâncime de așchiere $a_{p\min}$ | 0,25 mm            |
| Materialul sculei                | Carbură            |
| Număr de bucăți                  | 50                 |
| Toleranță                        | M                  |
| Avans f                          | 0,08 - 0,3 mm/rot  |
| Numărul de schimbări / tășuri    | 2                  |

## Fișă de date

|                                               |                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| Aplicația principală                          | P                                  |
| Adâncime de așchiere $a_{p\ max}$             | 1,75 mm                            |
| Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală | 110 - 350 mm/min                   |
| Rază la colț                                  | 0,4 mm                             |
| Categorie                                     | HB7020-2                           |
| Condiție de tăiere                            | ușor întreruptă                    |
| Sfărâmător de așchii                          | SM                                 |
| Tip produs                                    | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |

### Produse potrivite

No Shop URL available for: GG2874 110304