



Inserto DCMT per finitura 30 pezzi, HB7120-1, Dim.: 11T308



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3513 11T308
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 290 mm/min
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio a_p max.	2,75 mm
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Codice ISO Inserto	DCMT 11T308
Impiego principale	M
Tolleranza	M
Materiale da taglio	HM
Contenuto	260361 HB7120-1
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio a_p min.	0,55 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero pezzi	30

Scheda tecnica

Tipo	HB7120-1
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3513 11T308