




## Fresa in HMI (formato convenienza), 5 pezzi



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2242 10
GTIN	4062406199067
Classe articolo	GGN

### Descrizione

**Esecuzione:**

Con **spoglia eccentrica rettificata** e **spoglia** **supplementare** **lucidata** nei vani truciolo per un'**eccellente evacuazione** di alluminio a truciolo lungo.

**Come n. art. 202242.**

**Uso:**

Per sgrossatura e finitura.

### Descrizione tecnica

Numero denti Z	3
Direzione di avanzamento	orizzontale, obliqua e verticale
Lunghezza taglienti L <sub>c</sub>	30 mm
Codolo	DIN 6535 HA con h6
Avanzamento f <sub>z</sub> per contornatura in Al a truciolo corto	0,05 mm
Lunghezza complessiva L	85 mm
Angolo dell'elica	45 grado
Avanzamento f <sub>z</sub> per fresatura di scanalature in Al a truciolo corto	0,04 mm

$\varnothing$ Tagliente $D_c$	10 mm
$\varnothing$ Codolo $D_s$	10 mm
Tolleranza $\varnothing$ nominale	e8
Angolazione dello smusso angolare	90 grado
Contenuto	5
Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	VHM
Norma	Norma interna
Modello	W
Larghezza di fresatura $a_e$ per operazioni di fresatura	Scanalatura piena con profondità di taglio 1xD
Larghezza di fresatura $a_e$ per operazioni di fresatura	Scanalatura piena con profondità di taglio 1xD
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

## Dati utente

	<b>Idoneità</b>	<b><math>V_c</math></b>	<b>Codice ISO</b>
Alluminio, plastiche	idonea	170 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idonea	140 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idonea	105 m/min	N
a umido max.	idonea		
a umido min.	limitatamente adatta		
a secco	limitatamente adatto		
Aria	limitatamente adatta		

---

## Accessori

---

Fresa per sgrossatura e finitura in HMI Ø e8 DC 10 mm

202242 10