

Garant

Vorteilspack SCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2833 09T304
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p min	0,25 mm
Vorschub f	0,08 - 0,3 mm/U
Inhalt	260762 HB7010-2
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 09T304
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Hauptanwendung	P
Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,4 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 440 mm/min
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm

Datenblatt

Schnitttiefe a_p max	3,25 mm
Stückzahl	30
Sorte	HB7010-2
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2833 09T304