

Garant**Płytko skrawająca do toczenia VCGW 050101, CBN (5° / 7°)****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	265470 G
GTIN	4062406561116
Klasa artykułu	21H

Opis**Wykonanie:**

Z 2 ostrzami.

Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VCGW 050101
głębokość skrawania a_p	0,03 - 0,12 mm
Materiał ostrza	CBN
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 160 m/min
posuw f	0,04 - 0,12 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Warunki skrawania	ciągły
Gatunek	BU7220
promień naroża	0,1 mm

Karta danych

rodzaj krawędzi skrawającej	G
liczba wymian/ostrzy	2
Atrybut nazwy produktu	BU7220
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 55 HRC	nadają się		
Stal < 60 HRC	nadają się		
Stal < 67 HRC	nadają się		
ciągle	nadają się		
nieregularnie	nadają się		
przerywanie	nadają się		
suchy	nadają się		