



### Inserto SCGT per lavorazioni medie 50 pezzi, HU7310, Dimensione: 09T304



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3823 09T304
GTIN	4067263098188
Classe articolo	GGN

#### Descrizione tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	4
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero pezzi	50
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	350 - 600 mm/min
Contenuto	260762 HU7310
Profondità di taglio $a_p$	0,1 - 4 mm
Profondità di taglio $a_{p\ max.}$	3,25 mm
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,4 mm
Rivestimento	non rivestito
Avanzamento $f$	0,05 - 0,5 mm/gir,
Profondità di taglio $a_{p\ min.}$	0,25 mm
Impiego principale	N
Codice ISO Inserto	SCGT 09T304

## Scheda tecnica

Tolleranza	G
Tipo	HU7310
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	AM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

### Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3823 09T304