



## Vorteilspack VBMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | GG3950 160404 |
| GTIN          | 4067263095934 |
| Artikelklasse | GGN           |

### Technische Beschreibung

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Schneidstoff                                | HM                 |
| Beschichtung                                | TiCN               |
| Inhalt                                      | 261257 HBT020      |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung                  | Schrupp-Schlichten |
| Schnitttiefe $a_{p \max}$                   | 2,5 mm             |
| Anzahl Wechsel/Schneiden                    | 2                  |
| ISO-Code Wendeschneidplatte                 | VBMT 160404        |
| Eckenradius                                 | 0,4 mm             |
| Hauptanwendung                              | P                  |
| Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung | 100 - 280 mm/min   |
| Vorschub $f$                                | 0,12 - 0,3 mm/U    |

## Datenblatt

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Schnitttiefe $a_p$        | 0,5 - 2,5 mm                  |
| Schnitttiefe $a_{p \min}$ | 0,25 mm                       |
| Stückzahl                 | 30                            |
| Sorte                     | HBT020                        |
| Schnittbedingung          | leicht unterbrochen           |
| Spanbrecher               | PM                            |
| Produktart                | Wendeschneidplatte zum Drehen |

### Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3950 160404