

Garant**CNMG wisselplaat ruwe afwerking 50 st., HB7010-2, Maat: 160616****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2416 160616
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Voeding f	0,25 - 0,6 mm/omw,
Hoekradius	1,6 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Hoofdtoepassing	P
Inhoud	250338 HB7010-2
Snijdiepte a_p	1,5 - 6 mm
Snijdiepte $a_{p\ min}$	1,05 mm
ISO-code wisselplaat	CNMG 160616
Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 415 mm/min

Gegevensblad

Snijdiepte $a_{p\max}$	5.5 mm
Aantal	50
Soort	HB7010-2
Snedecondities	continu
Spaanbreker	SG
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2416 160616