



ER-Spannmutter für Dichtscheiben, für ER: 16



Bestelldaten

Bestellnummer	309615 16
GTIN	7640128492160
Artikelklasse	39Z

Beschreibung

Ausführung:

Gewinde und Konus in einer Aufspannung geschliffen für höchste Rundlaufgenauigkeit.
Mutter beschichtet für: geringeren Reibwert und **erhöhte Spannkraft** sowie hohe Verschleiß- und Korrosionsbeständigkeit. **Mit Sechskant SW 25.**

Passend für:

Alle Standard-ER-Spannzangenfutter.

Sonderzubehör:

ER-Spannschlüssel, Nr. 309680 – 309740.

Einmaulschlüssel (für Gr. 16), Nr. 613300 Gr. 25.

Dichtscheiben Nr. 309625; 309630; 309635; 309645.

Hinweis:

Futter und Spannmutter sind separat gewichtet!

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	22,5 mm
Gewinde	M22×1,5
maximales Anzugsmoment	80 Nm

für ER	16 mm
Außen-Ø D	28 mm
Norm	DIN 6499 D
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Produktart	Spannmutter