

**Formato convenienza Inserto per sgrossatura SNMG 30 pezzi HBT020****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG3916 120408
GTIN	4067263093374
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Contenuto	251396 HBT020
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	8 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 260 mm/min
Codice ISO Inserto	SNMG 120408
Profondità di taglio a_p	1,8 - 6 mm
Rivestimento	TiCN
Impiego principale	P
Avanzamento f	2 - 6 mm/gir,
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	55 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	425 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Numero pezzi	30
Tipo	HBT020
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	PR
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3916 120408
