

**VCMT esztergalapka, simítás 50 db, HBT020, Minőség: 160404****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG3953 160404
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Tartalom	261388 HBT020
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Cserék / élek száma	2
Darabszám	50
Sarokrádiusz	0,4 mm
Váltólapka ISO kód	VCMT 160404
Szerszámanyag	HM
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,25 mm
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Fogásmélység a_p	0,4 - 1,5 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 330 mm/min

Fő felhasználás	P
Fogásmélység $a_{p\ max}$	2,5 mm
Bevonat	TiCN
Típus	HBTO20
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	PF
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG3953 160404