

**Garant**

### Plaquette CCMT pour semi-finition 30 pièces, HB7140-2, Réf.: 060202



#### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | GG3508 060202 |
| GTIN             | 4067263092278 |
| Classe d'article | GGN           |

#### Description technique

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Prof. coupe $a_p$               | 0,2 - 4 mm      |
| Profondeur de coupe $a_{p\min}$ | 0,15 mm         |
| Sommaire                        | 260140 HB7140-2 |
| Classement finition/ébauche     | Finition        |
| Code ISO plaquette              | CCMT 060202     |
| Profondeur de coupe $a_{p\max}$ | 2 mm            |
| Tolérance                       | M               |
| Revêtement                      | revêtu          |
| Avance f                        | 0,1 - 0,4 mm/tr |
| Nombre de changements/dents     | 2               |
| Type d'outils                   | HM              |

## Fiche technique

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Rayon d'angle                                 | 0,2 mm                  |
| Vitesse de coupe $v_c$ Application principale | 60 - 200 mm/min         |
| Application principale                        | M                       |
| Quantité                                      | 30                      |
| Nuance  | HB7140-2                |
| Condition de coupe                            | Fortement intermittente |
| Brise copeaux                                 | VM                      |
| Type de produit                               | Plaquette pour tournage |

### #Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3508 060202