

**Plaquette VBGT pour semi-finition 30 pièces, HU7310, Taille: 110304****Données de commande**

N° commande	GG3827 110304
GTIN	4067263098416
Classe d'article	GGN

Description technique

Code ISO plaquette	VBGT 110304
Rayon d'angle	0,4 mm
Application principale	N
Avance f	0,05 - 0,5 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale	350 - 600 mm/min
Sommaire	261224 HU7310
Prof. coupe a_p	0,1 - 4 mm
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,25 mm
Revêtement	non revêtu
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	1,75 mm
Nombre de changements/dents	2
Quantité	30
Tolérance	G

Fiche technique

Nuance	HU7310
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	AM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3827 110304