

**Vorteilspack CNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2909 160608
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 160608
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm
Inhalt	250168 HB7120-1
Toleranz	M
Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,8 mm
Hauptanwendung	M
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 260 mm/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnitttiefe $a_{p \max}$	5.5 mm
Stückzahl	50

Datenblatt

Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Sorte	HB7120-1
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	VM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2909 160608