

Garant

Płytki skrawające CCGT do obróbki średnio dokładnej 30 sztuk, HU7310, wielk.: 120402



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG3804 120402
GTIN	4067263097532
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

Zawartość	260156 HU7310
głębokość skrawania a_p	0,1 - 4 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,15 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm
liczba wymian/ostrzy	2
Zastosowanie główne	N
posuw f	0,05 - 0,5 mm/obr,
promień naroża	0,2 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCGT 120402
Materiał ostrza	HM
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	350 - 600 mm/min
powłoka	bez powłoki
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
liczba sztuk	30

Karta danych

tolerancja	G
Gatunek	HU7310
Warunki skrawania	ciągły
Łamacz wiórów	AM
Rodzaj produktu	Wymienna płytką skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG3804 120402