



Inserto DCMT per finitura 50 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 11T302



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3518 11T302
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Impiego principale	M
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 230 mm/min
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,15 mm
Materiale da taglio	HM
Contenuto	260356 HB7140-2
Raggio di curvatura	0,2 mm
Rivestimento	Con rivestimento
Tolleranza	M
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,75 mm

Scheda tecnica

Numero pezzi	50
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Codice ISO Inserto	DCMT 11T302
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3518 11T302