



Plaquette TCMT pour semi-finition 30 pièces, HB7035-2, Réf.: 16T304



Données de commande

N° commande	GG2847 16T304
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Profondeur de coupe $a_{p \max}$	4 mm
Application principale	P
Nombre de changements/dents	3
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 290 mm/min
Rayon d'angle	0,4 mm
Avance f	0,08 - 0,3 mm/tr
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Sommaire	260986 HB7035-2
Type d'outils	HM
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,25 mm
Code ISO plaquette	TCMT 16T304

Fiche technique

Classement finition/ébauche	Finition
Quantité	30
Nuance	HB7035-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	SM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2847 16T304