



Power Q Double Hochvorschubfräser mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten XOMU



Bestelldaten

Bestellnummer	213000 32/3
GTIN	4062406266363
Artikelklasse	210

Beschreibung

Ausführung:

Werkzeugsystem mit **äußerst stabiler Wendeplattenbettung** für **prozesssicheres Arbeiten**. **Schnittkraftreduzierende Werkzeuggeometrien** tragen maßgeblich zur **Entlastung der Hauptspindel** bei.

Ersatzteil:

Wendeplattenschrauben-Set Nr. 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 2,8** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 10IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Einstellwinkel κ	15 Grad
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\min}$	54 mm
Rampingwinkel $\alpha_{\max}$	1,76 Grad
$\varnothing D_3$	22 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Ramplinglänge L für $\alpha_{\max}$	19,55 mm
Gesamtlänge L_{ges}	100 mm
Schaft- $\varnothing D_s$ h6	32 mm

Auskraglänge L_1	40 mm
Innenkühlung	ja
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Serie	Power Q
Schneiden- $\varnothing D_c$	32 mm
Bohrzirkularfräsen a_p	1,2 mm
passende Wendeschneidplatte	XOMU094812
Schaftausführung	Weldonschaft
Fräsverwendung	Plungen
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Zerspanungsstrategie	HPC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/213000-32/3>