



Vorteilspack CCMT Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG3932 060202
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,2 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2 mm
Inhalt	260082 HBT020
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,15 mm
Schnitttiefe a_p	0,4 - 2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Beschichtung	TiCN
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 060202
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Hauptanwendung	P

Datenblatt

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 330 mm/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Stückzahl	30
Sorte	HBT020
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	PF
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3932 060202