

**Płytki skrawające VBMT do obróbki wykańczającej 50 szt., HBT130, Rozmiar: 110304****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2690 110304
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

promień naroża	0,4 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	1,75 mm
Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	2
Zastosowanie główne	M
liczba sztuk	50
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 220 mm/min
posuw f	0,05 - 0,2 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
powłoka	TiCN
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBMT 110304
Zawartość	261186 HBT130
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm

Karta danych

głębokość skrawania a_p	0,1 - 1 mm
Gatunek	HBT130
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	MF
Rodzaj produktu	Wymienna płytką skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2690 110304