


Garant

Plaquette VNMG pour finition 50 pièces, HB7140-2, Réf.: 160404



Données de commande

N° commande	GG2969 160404
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Profondeur de coupe $a_{p\max}$	2.5 mm
Type d'outils	Carbure
Application principale	M
Code ISO plaquette	VNMG 160404
Nombre de changements/dents	4
Sommaire	251732 HB7140-2
Avance f	0,05 - 0,4 mm/tr
Revêtement	revêtu
Rayon d'angle	0,4 mm
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Classement finition/ébauche	Finition

Fiche technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 230 mm/min
Profondeur de coupe a_p min	0,25 mm
Quantité	50
Nuance	HB7140-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	VS
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2969 160404